



Garnkowe szczotki druciane X-LOCK, drut stalowy 0,50 mm, Ø szczotki × gwint: 65X-LOCKmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	572110 65X-LOCK
GTIN	4007220119532
Klasa artykułu	55V

Opis

Wykonanie:

Gładki drut, **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych. Z systemem szybkiego mocowania **X-LOCK** umożliwiającym szybką, beznarzędziową wymianę szczotek.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	65 mm
Długość drutu H ₁	22 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
zabezpieczający pierścień podporowy	nie
wysokość pokrycia	0,5 mm
Seria	X-LOCK
materiał pokrycia	drut stalowy

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka druciana