

fetra[®]
....**Wózek z pałąkiem do pchania, Typ: 1200****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 919811 1200 |
| GTIN | 4017976012001 |
| Klasa artykułu | 96F |

Opis**Wykonanie:**

Spawane z rur i kształtowników stalowych, platformy z płyty drewnopodobnej, powierzchnia z okleiną bukową.

2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 910 mm

szerokość: 1100 mm

głębokość: 450 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 450 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 206 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Ø koła | 125 mm |
| masa | 14 kg |
| wys. powierzchni ładunkowej | 206 mm |
| materiał kółka | TPE |
| nośność | 250 kg |
| typ | 1200 |
| wysokość | 910 mm |
| szerokość | 1100 mm |
| głębokość powierzchni ładunkowej | 450 mm |
| szerokość powierzchni ładunkowej | 850 mm |
| głębokość | 450 mm |
| Rodzaj produktu | Wózek z pałkiem do pchania |