

fetra[®]
....**Wózek z pałąkiem do pchania, Typ: 1202****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919811 1202
GTIN	4017976012025
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawane z rur i kształtowników stalowych, platformy z płyty drewnopodobnej, powierzchnia z okleiną bukową.

2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 910 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 600 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 206 mm

Opis techniczny

masa	19 kg
typ	1202
głębokość	600 mm
nośność	250 kg
materiał kółka	TPE
wys. powierzchni załadunkowej	206 mm
wysokość	910 mm
szerokość	1250 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
Ø koła	125 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	600 mm
Rodzaj produktu	Wózek z pałkiem do pchania