

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, do 1200 kg, Typ: 12497****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919865 12497
GTIN	4017976112497
Klasa artykułu	96F

**Opis****Wykonanie:**

Spawane z rur i profili stalowych, platforma z płyty wykonanej z wodoodpornej sklejki, pokrytej antypoślizgowym sitodrukiem. 2 koła stałe i 2 skątne (z hamulcem), wysokiej jakości elastyczne pełne ogumienie (200x50 mm) w kolorze szaro-niebieskim, niepozostawiające śladów, piasty na łożyskach rolkowych.

**Norma:****EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 925 mm

szerokość: 910 mm

głębokość: 700 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 700 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 700 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 283 mm

**Opis techniczny**

Nośność maksymalna	1200 kg
szerokość	910 mm
masa	54 kg
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	283 mm
wysokość półki górnej	925 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	700 mm
głębokość	700 mm
nośność półki górnej	500 kg
wysokość	925 mm
Ø koła	200 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	700 mm
typ	12497
Rodzaj produktu	Wózek stołowy