

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka pędzelkowa Komplet ze stali INOX 0,30 mm, Typ: 22X22****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574650 22X22
GTIN	4017359098158
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, wprasowany w stalową tulejkę, \varnothing trzpienia 6 mm .
Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i wiertarkach. Do czyszczenia i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

\varnothing szczotki D_1 : 23 mm

długość całkowita L : 68 mm

\varnothing zwornicy D_2 : 22 mm

długość zwornicy L_2 : 22 mm

wysokość drutu H_1 : 25 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 18000 min⁻¹

Opis techniczny

\varnothing zwornicy D_2	22 mm
wysokość drutu H_1	25 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
\varnothing szczotki D_1	23 mm
długość zwornicy L_2	22 mm

wysokość pokrycia	0,3 mm
długość całkowita L	68 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa