


fetra®
....**Wózki piętrowe z 3-stronnymi rurami i 4 powierzchniami ładunkowymi, Typ: 8313-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawane z rur i kształtowników stalowych, ściany czołowe z pionowymi rurami w rozstawie 130 mm. Ściana wzdłużna z rurami do zawieszania. Platformy z płyt o konstrukcji sandwich, powierzchnia z okleiną bukową. Półki wkładane co 100 mm. Dolna półka nieregulowana. 2 koła skrętne i 2 stałe (z hamulcem) i ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Regulacja wysokości co: 100 mm

wysokość: 1800 mm

szerokość: 1369 mm

głębokość: 830 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1200 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 800 mm

wysokość powierzchni ładunkowej 1: 269 mm

Opis techniczny

masa	114 kg
nośność całkowita	600 kg
Ø koła	200 mm
szerokość	1369 mm
wysokość	1800 mm
wysokość powierzchni ładunkowej 2	669 mm
nośność półki	90 kg
głębokość powierzchni ładunkowej	800 mm
wysokość powierzchni ładunkowej 1	269 mm
głębokość	830 mm
wysokość powierzchni ładunkowej 3	1069 mm
wysokość powierzchni ładunkowej 4	1469 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	1200 mm
Regulacja wysokości co	100 mm
Rodzaj produktu	Wózek piętrowy