

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikrościerające szczotki do rur (SiC) ziarno 320, Ø szczotki: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574477 10
GTIN	4017359208274
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Mocne włosie z węgla krzemu (SiC) z ziarnem 120 i 320, Ø włosa 0,60 mm, łączna długość 125 mm.

Zastosowanie:

Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jest **równomierne działanie ściernie**. Do **usuwania zadziorów** z otworów (poprzecznych), rowków na pierścieniu uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do **czyszczenia i polerowania** dysz i małych otworów hydraulicznych.

Ø chwytu: 3,7 mm

długość włosa: 65 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	3,7 mm
Ø szczotki	10 mm
długość włosa	65 mm
Rodzaj produktu	Szczotka do rur