

**Suwmiarki cyfrowe TESA-CAL IP67, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412760 200
GTIN	7630041148657
Klasa artykułu	45A

Opis**Wykonanie:**

Duży, kontrastowy wyświetlacz z cyframi o wysokości 11 mm. Czas pracy powyżej 12000 godzin, przełączenie w tryb Standby po 10 minutach i automatyczne wyłączenie po 2 godzinach. Tryb pomiarowy ABS. Ze wszystkich stron zabezpieczona przed dostępem cieczy. Z rolką napędową.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, krokowe i głębokości.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

stopień ochrony IP: IP 67

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 50 mm

Opis techniczny

granica błędu	0,03 mm
---------------	---------

zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
przełączalny odczyt	mm / cale
Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
rolka napędowa	tak
Liczba dołączonych baterii	1
odczyt	0,01 mm
długość szczęk	50 mm
automatyczne wyłączenie	tak
układ Stand-by	tak
norma	Norma zakładowa
z głębokościomierzem	tak
wymiar głębokości	płaskie
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
czas pracy	12000 godziny
odczyt	0,0005 cal
zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby	tak
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki standardowe

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
------------------------------	--------

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm

011030 200

Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm

011050 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032

081560 CR2032