



Suwmiarki cyfrowe TESA-CAL IP67, zakres pomiarowy: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412760 300
GTIN	7630041148664
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz z cyframi o wysokości 11 mm. Czas pracy powyżej 12000 godzin, przełączenie w tryb Standby po 10 minutach i automatyczne wyłączenie po 2 godzinach. Tryb pomiarowy ABS. Ze wszystkich stron zabezpieczona przed dostępem cieczy. Z rolką napędową.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, krokowe i głębokości.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

stopień ochrony IP: IP 67

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 64 mm

Opis techniczny

zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
rolka napędowa	tak
czas pracy	12000 godziny
odczyt	0,0005 cal
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
odczyt	0,01 mm
automatyczne wyłączenie	tak
Kalibracja	A1
z głębokościomierzem	tak
zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby	tak
układ Stand-by	tak
przełączalny odczyt	mm / cale
długość szczęk	64 mm
wymiar głębokości	płaskie
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
granica błędu	0,03 mm
norma	Norma zakładowa
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki standardowe

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
---	---------------