



Suwmiarka cyfrowa TESA-CAL IP67 z okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 412759 150 |
| GTIN | 7630041148640 |
| Klasa artykułu | 45A |

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz z cyframi o wysokości 11 mm. Czas pracy powyżej 12000 godzin, przełączenie w tryb Standby po 10 minutach i automatyczne wyłączenie po 2 godzinach. Tryb pomiarowy ABS. Ze wszystkich stron zabezpieczona przed dostępem cieczy.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, krokowe i głębokości.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Opis techniczny

| | |
|---|--|
| czas pracy | 12000 godziny |
| zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego |
| Kalibracja | A1 |
| odczyt | 0,01 mm |
| automatyczne wyłączenie | tak |
| zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby | tak |

| | |
|---|-----------------------|
| norma | ISO 13385 |
| długość szczęk | 40 mm |
| zakres pomiarowy | 0 - 150 mm |
| wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11 mm |
| odczyt | 0,0005 cal |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 |
| Liczba dołączonych baterii | 1 |
| przełączalny odczyt | mm / cale |
| układ Stand-by | tak |
| wymiar głębokości | Ø 1,6 |
| z głębokościomierzem | tak |
| stopień ochrony IP | IP 67 |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm |
| Technika pomiarowa | cyfrowy |
| materiał | Stal stopowa, INOX |
| wszystkie części | hartowane |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |

Usługi

| | |
|---|------------|
| Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm | 021000 200 |
| Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm | 021010 200 |

Akcesoria

| | |
|---|---------------|
| Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|