



Podest maszyny z regulacją wysokości, przejezdny, liczba stopni wraz z podestem: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy

966205 1

GTIN

Klasa artykułu

98G

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja aluminiowa z 2-krotnie składanymi nóżkami umożliwiającymi trzy wysokości robocze (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Bezpieczna powierzchnia wykonana z płyty pokrytej sitodrukiem, wystarczająca ilość miejsca dla dwóch osób i przyrządów roboczych, podest 1,7 × 0,6 m. Rowkowane stopnie o głębokości 65 mm umożliwiają bezpieczne wchodzenie i schodzenie. Rolki umożliwiające łatwe przemieszczanie. Antypoślizgowe stopki z tworzywa. Maksymalne obciążenie 300 kg. Łatwe przewożenie środkami transportu (szer. × gł. × wys. w m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Nośność drabin i stopni: 300 kg

wysokość robocza około: 2,25 m

wysokość robocza około: 2,5 m

wysokość robocza około: 2,75 m

wysokość podestu bez poręczy: 0,25 m

wysokość podestu bez poręczy: 0,48 m

wysokość podestu bez poręczy: 0,73 m

Opis techniczny

masa

24,5 kg

podstawa głęb.

0,73 m

wysokość podestu bez poręczy

0,25 m

wysokość podestu bez poręczy	0,48 m
wysokość podestu bez poręczy	0,73 m
szerokość podstawy	1,71 m
szerokość podstawy	2 m
szerokość podstawy	2,2 m
wysokość robocza około	2,25 m
wysokość robocza około	2,5 m
wysokość robocza około	2,75 m
Nośność drabin i stopni	300 kg
Rodzaj produktu	Podesty ze schodami