

**Rusztowania składane, wykonanie normalne , wysokość platformy: 2550 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

966311 2550

GTIN

Klasa artykułu

96Z

Opis**Wykonanie:**

Rusztowanie składane; łatwo obsługiwana jedną ręką rama składana z solidnym przyciskiem blokującym: Blokowanie i zwalnianie zaledwie jednym kliknięciem. Opatentowany moduł półki. Lekkobieżna prowadnica nasadzana z twardego tworzywa sztucznego: Bez ukosowania podczas montowania ramy nasadzanej. Szerokość rusztowania: 0,72 m; długość rusztowania: 1,8 m. Kółka skrętne z hamulcem blokującym Ø 125 mm. Możliwość rozbudowy do wysokości roboczej maks. 7,65 m.

Norma:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Nośność drabin i stopni: 200 kg
wysokość robocza około: 4,55 m
wysokość rusztowania: 3,65 m
masa: 78 kg

Opis techniczny

wysokość robocza około

4,55 m

wysokość rusztowania

3,65 m

masa

78 kg

Nośność drabin i stopni	200 kg
Rodzaj produktu	Rusztowania przejezdne