

**Rusztowania składane, wykonanie normalne , wysokość platformy: 1550 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 966311 1550 |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 96Z |

Opis**Wykonanie:**

Rusztowanie składane; łatwo obsługiwana jedną ręką rama składana z solidnym przyciskiem blokującym: Blokowanie i zwalnianie zaledwie jednym kliknięciem. Opatentowany moduł półki. Lekkobieżna prowadnica nasadzana z twardego tworzywa sztucznego: Bez ukosowania podczas montowania ramy nasadzanej. Szerokość rusztowania: 0,72 m; długość rusztowania: 1,8 m. Kółka skrętne z hamulcem blokującym Ø 125 mm. Możliwość rozbudowy do wysokości roboczej maks. 7,65 m.

Norma:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Nośność drabin i stopni: 200 kg
wysokość robocza około: 3,55 m
wysokość rusztowania: 2,65 m
masa: 68 kg

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|--------|
| wysokość rusztowania | 2,65 m |
| wysokość robocza około | 3,55 m |
| masa | 68 kg |
| Nośność drabin i stopni | 200 kg |

Rodzaj produktu

Rusztowania przejezdne