

Garant

Wózki siatkowe TG9 z 5 poziomami ładunkowymi, typ: TG98



Dane zamówienia

Numer katalogowy	918565 TG98
GTIN	4062406295646
Klasa artykułu	9GT

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa, dodatkowe półki z **płyty z materiału drewnopochodnego** z powierzchnią w kolorze antracytu odporną na zarysowania. Możliwość regulacji co 40 mm. Mocowany z boku, składany uchwyt pokryty 2-komponentową powłoką Haptoprene zapewnia bardzo szeroki kąt otwarcia drzwi. Z 2 kołami stałymi i skrętnymi (z hamulcem blokującym) na łożyskach kulkowych i niepozostawiającą śladów okładziną poliuretanową Ø 200 mm. Zamknięcie centralne uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentową powłoką Haptoprene, z zamkiem patentowym.

Wyp. dodatkowe:

Półki dodatkowe nr 918578.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

nośność półki	95 kg
---------------	-------

Karta danych

nośność całkowita	500 kg
głębokość	810 mm
wysokość	1835 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	1200 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	800 mm
masa	179 kg
szerokość	1400 mm
Ø koła	200 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	40
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Rodzaj produktu	Wózki skrzyniowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/918565-TG98>