

Garant

Wózki siatkowe TG9 z 5 poziomami ładunkowymi, typ: TG96



Dane zamówienia

Numer katalogowy	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Klasa artykułu	9GT

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa, dodatkowe półki z **płyty z materiału drewnopochodnego** z powierzchnią w kolorze antracytu odporną na zarysowania. Możliwość regulacji co 40 mm. Mocowany z boku, składany uchwyt pokryty 2-komponentową powłoką Haptoprene zapewnia bardzo szeroki kąt otwarcia drzwi. Z 2 kołami stałymi i skrętnymi (z hamulcem blokującym) na łożyskach kulkowych i niepozostawiającą śladów okładziną poliuretanową Ø 200 mm. Zamknięcie centralne uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentową powłoką Haptoprene, z zamkiem patentowym.

Wyp. dodatkowe:

Półki dodatkowe nr 918578.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

głębokość powierzchni ładunkowej	700 mm
----------------------------------	--------

Karta danych

nośność całkowita	500 kg
masa	136 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
nośność półki	85 kg
wysokość	1835 mm
szerokość	1200 mm
Ø koła	200 mm
głębokość	710 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	40
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Rodzaj produktu	Wózki skrzyniowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/918565-TG96>