

Garant

Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż przyłącze do węża, Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna): 11 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080272 11
GTIN	4062406296964
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Złączka bezpieczna GARANT to wysokowydajna złączka o wyjątkowo dużej objętości przepływu, wykonana ze stali ocynkowanej. Nowa, udoskonalona obsługa jednoręczna.

Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO 4414 i EN 983.

wskazówka:

Pasujące złączki pod nr 080290 – 080293.

Seria GARANT odpowiada standardowi europejskiemu 7,6 (Ø nominalna 7,6 mm, profil euro) i jest kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi systemami.

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	16 bar
wydajność przepływu	2250 l/min
Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna)	11 mm

Akcesoria

Zestawy złączek z przyłączem na wąż Zestaw 5-elem. Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 11 mm

080292 11

Zestawy złączek ze Stream-Line Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 11 mm

080293 11