

Garant**Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint zewnętrzny, gwint przyłączeniowy zewnętrzny: 1/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080270 1/4
GTIN	4062406294946
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Złączka bezpieczna GARANT to wysokowydajna złączka o wyjątkowo dużej objętości przepływu, wykonana ze stali ocynkowanej. Nowa, udoskonalona obsługa jednoręczna.

Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO 4414 i EN 983.

wskazówka:

Pasujące złączki pod nr 080290 – 080293.

Seria GARANT odpowiada standardowi europejskiemu 7,6 (Ø nominalna 7,6 mm, profil euro) i jest kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi systemami.

Opis techniczny

wydajność przepływu	2250 l/min
gwint przyłączeniowy zewnętrzny	1/4 cal
maks. ciśnienie robocze	16 bar

Aksesoria

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym,
Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal

080290 1/4