

Garant**Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint zewnętrzny, gwint przyłączeniowy zewnętrzny: 3/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080270 3/8
GTIN	4062406294953
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Złączka bezpieczna GARANT to wysokowydajna złączka o wyjątkowo dużej objętości przepływu, wykonana ze stali ocynkowanej. Nowa, udoskonalona obsługa jednoręczna.

Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO 4414 i EN 983.

wskazówka:

Pasujące złączki pod nr 080290 – 080293.

Seria GARANT odpowiada standardowi europejskiemu 7,6 (Ø nominalna 7,6 mm, profil euro) i jest kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi systemami.

Opis techniczny

gwint przyłączeniowy zewnętrzny	3/8 cal
wydajność przepływu	2250 l/min
maks. ciśnienie robocze	16 bar

Aksesoria

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym,
Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 3/8 cal

080290 3/8