

Garant**Diamentowa tarcza polerska CaraFin, Ø 150 mm, Ziarnistość: D10µm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567899 D10
GTIN	4062406295684
Klasa artykułu	51G

Opis**Wykonanie:**

Mocowana na rzep **pianka polerska CaraFin** z elastycznego poliuretanu pokryta **ziarnem diamentowym**. Stopień twardości pianki idealnie dostosowany do etapu polerowania. Osadzone ziarna diamentu powodują **znacznie większe ścieranie** w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu, znajdującymi się w pastach polerskich.

Zastosowanie:

Maksymalna elastyczność i zdolność dopasowania się do konturów. **Bez pasty polerskiej.**

Pasuje do:

Talerze szlifierskie z PU nr 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; talerze polerskie nr 567762 150.

Nr 077771 PE14-118 i 077771 XCE10-8125.

wskazówka:

Więcej pianek polerskich CaraFin można znaleźć w katalogu 55.

Opis techniczny

stopień wypolerowania	Polerowanie końcowe
Ø tarczy	150 mm

kolor	pomarańczowy
Seria	CaraFin
oznaczenie ziarnistości	D
Atrybut nazwy produktu	Ø 150 mm
Rodzaj produktu	Tarcza polerska

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
suchy	nadaje się		