

HOLEX®**Pistolety wydmuchowe z dyszą zmniejszającą hałas, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080119 ALU
GTIN	4062406297572
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:****Uniwersalne zastosowanie**, do ciśnienia roboczego 10 barów.**w dostawie::**Z **dyszą zmniejszającą hałas**. Wraz ze złączką wtykową 1/4 cala.
wydajność przepływu przy 6 bar: 367 l/min**Opis techniczny**

wydajność przepływu przy 6 bar	367 l/min
--------------------------------	-----------

Akcesoria

Dysza do pistoletu wydmuchowego ALU Typ 150	080132 150
Dysza do pistoletu wydmuchowego ALU Typ SILENT1	080132 SILENT1
Dysza do pistoletu wydmuchowego ALU Typ SILENT2	080132 SILENT2

Dysza do pistoletu wydmuchowego ALU Typ VARIO

080132 VARIO