

**Minitaśmy ścierne Ø 90×100 mm, 947A, ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568531 60
GTIN	8718734418504
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Minitaśmy ścierne Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Taśma ścierna Premium z precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym **Cubitron™ II**(samoostrzącym). Ze środkiem pomocniczym pozwalającym na chłodniejszy szlif.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 – 568577 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹.

Wyraźne zwiększenie wydajności **przy szlifowaniu trudnych do obróbki materiałów**, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, aluminium.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Opis techniczny

szerokość taśmy ścierniej	100 mm
długość taśmy ścierniej	289 mm
ziarnistość	60
Ø rolki taśmy ścierniej	90 mm
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
oznaczenie producenta	947A
Rodzaj produktu	Taśmy ścierne,