

3M**Minitaśmy ścierne Ø 100×100 mm, 947A, ziarnistość: 80**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	568532 80
GTIN	8718734418559
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Minitaśmy ścierne Ø 100×100 mm (320×100 mm).

Taśma ścierna Premium z precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym **Cubitron™ II** (samoostrzącym). Ze środkiem pomocniczym pozwalającym na chłodniejszy szlif.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 – 568577 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹.

Wyraźne zwiększenie wydajności **przy szlifowaniu trudnych do obróbki materiałów**, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, aluminium.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Opis techniczny

długość taśmy ścierniej	320 mm
ziarnistość	80
szerokość taśmy ścierniej	100 mm
Ø rolki taśmy ścierniej	100 mm
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
oznaczenie producenta	947A
Rodzaj produktu	Taśmy ścierne,