

3M**Minitaśmy ściernie Ø 100×100 mm, 237AA, ziarnistość: 280**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	568538 280
GTIN	8718734418719
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Minitaśmy ściernie Ø 100×100 mm (320×100 mm).

Powierzchnia o strukturze złożonej z małych ostrosłupów gwarantuje **bardzo dobrą obróbkę wykańczającą przy wysokiej trwałości**. Nadają się zwłaszcza do szlifowania pośredniego blachy ze stali szlachetnej.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 – 568577 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

3M oznaczenie ziarnistości: A065

Opis techniczny

ziarnistość	280
Ø rolki taśmy ścierniej	100 mm
szerokość taśmy ścierniej	100 mm
długość taśmy ścierniej	320 mm
3M oznaczenie ziarnistości	A065

oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
oznaczenie producenta	237AA
Rodzaj produktu	Taśmy ścierne,