

**Minitaśmy ścierne Ø 100×100 mm, porównanie ziarnistości: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568558 180
GTIN	4062406297947
Klasa artykułu	51M

Opis**Wykonanie:**

Minitaśmy ścierne Ø 100×100 mm (320×100 mm).

Minitaśmy włókninowe do obróbki wykańczającej i satynowania.

z podłożem ułatwiającym osadzanie na wszystkich wałkach.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 – 568577 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

wersja: A medium

kolor: czerwone

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	180
kolor	czerwone
szerokość taśmy ścierniej	100 mm
Ø rolki taśmy ścierniej	100 mm
wersja	A medium

długość taśmy ścierniej	320 mm
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Rodzaj produktu	Taśmy ściernie,

Aksesoria

Wałki mocujące Ø 90×100 Typ SOFT	568580 SOFT
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ AIR	568580 AIR
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ HARD	568580 HARD
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ AIR	568575 AIR