

**Minitaśmy ścierne Ø 100×100 mm, porównanie ziarnistości: 280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568558 280
GTIN	4062406297954
Klasa artykułu	51M

**Opis****Wykonanie:**

Minitaśmy ścierne Ø 100×100 mm (320×100 mm).

Minitaśmy włókninowe do obróbki wykańczającej i satynowania.

z podłożem ułatwiającym osadzanie na wszystkich wałkach.

**Zastosowanie:**

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 – 568577 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min<sup>-1</sup>.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

wersja: A very fine

kolor: niebieskie

**Opis techniczny**

szerokość taśmy ścierniej	100 mm
kolor	niebieskie
Ø rolki taśmy ścierniej	100 mm
porównanie ziarnistości	280
długość taśmy ścierniej	320 mm
wersja	A very fine

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Rodzaj produktu	Taśmy ścierne,

## Akcesoria

Wałki mocujące Ø 90×100 Typ AIR	568580 AIR
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ SOFT	568580 SOFT
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ HARD	568580 HARD
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ AIR	568575 AIR