

**Wałki mocujące Ø 100×100 mm, Typ: AIR****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568577 AIR
GTIN	4062406297961
Klasa artykułu	56S

**Opis****Wykonanie:**

Otwór mocujący Ø 19 mm z podwójnym rowkiem wpustowym.

Wersja pneumatyczna, możliwe indywidualne dopasowanie stopnia twardości. Z adapterem do pompki rowerowych.

**Zastosowanie:**

Do mocowania minitaśm ściernych nr 568531 – 568561.

rodzaj budowy: pneumatyczne

kolor: czarny

**Opis techniczny**

Stopień twardości	AIR
kolor	czarny
rodzaj budowy	pneumatyczne
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Ø otworu	19 mm

