

**Ogrodniczki Multinorm VIS-LINE, niebieski / żółty, Rozmiar odzieżowy DE: 98****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091708 98
GTIN	4057121455727
Klasa artykułu	09S

**Opis****Wykonanie:**

Ubrania uniwersalne VIS-LINE o **ergonomicznym fasonie umożliwiającym dynamiczne ruchy** są niezwykle wytrzymałe i odporne na rozdarcia. Dzięki nowoczesnej stylistyce i bogatej kolorystyce odzież tę można doskonale **łączyć z serią PRO-LINE** marki Rofa. **Elementy odblaskowe** ułożono na podobieństwo dachówki, co ułatwia naprawy.

Ogrodniczki z **bocznymi, elastycznymi wstawkami** poprawiającymi swobodę ruchów i formowanymi nogawkami. Szelki ze stretchem gwarantują komfort noszenia. Kieszonka na bawecie z patką i zatrzaskami.

- **Pojemniejsze kieszenie.**
- **Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny.**
- **Kieszonka Cargo z naszytą kieszonką na smartfona z patką i napami.**
- **Kieszonka na metrówkę z patką i napą.**
- **Kieszonka na kolanach z certyfikatem wg EN 14404 wraz z ochroniaczami kolan, numer artykułu producenta 920.**
- **Kieszonka na pośladkach z patką i napą.**

**Norma:**

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/ A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

**wskazówka:**

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

## Opis techniczny

skład tkaniny	65% bawełny
skład tkaniny	2% innych włókien
skład tkaniny	33% poliester
gramatura materiału / gęstość tkaniny	350 g/m <sup>2</sup>
pranie	Pranie koloru w 60 #
odzież wg	DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
kolor	niebieski / żółty
norma	EN 13034-6
norma	EN 61482-1-2
norma	EN ISO 20471
norma	EN 14404
EN 20471 (odzież ostrzegawcza)	klasa 1
Rodzaj produktu	Ogrodniczki ostrzegawcze