



Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala, liczba narzędzi: 37



Dane zamówienia

Numer katalogowy	953748 37
GTIN	2050002043015
Klasa artykułu	91A

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego nr 952001 rozm. 953748: 1 szt.

Nasadka 12-kątna STAHLWILLE 3/8 cala nr 637000 rozm; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.

Nasadka wkrętakowa 6-kątna STAHLWILLE 3/8 cala nr 637600 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 szt.

Klucze nasadowy 3/8 cala STAHLWILLE nr 637450 rozm. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: po 1 szt.

Nasadka wkrętakowa 3/8 cala STAHLWILLE nr 637560 rozm. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: po 1 szt.

Grzechotka przełączalna 3/8 cala STAHLWILLE nr 635000: 1 szt.

Przedłużka STAHLWILLE, nr 635400 rozm. 75; 240: po 1 szt.

Przetyczka STAHLWILLE nr 635700, rozm. 165: 1 szt.

Przegub Cardana STAHLWILLE nr 636200, rozm. 3/8: 1 szt.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

szerokość: 200 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 8

głębokość w G: 20

Opis techniczny

głębokość w G	20
szerokość w G	8
głębokość	500 mm
szerokość	200 mm
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego z kluczami nasadowymi

Akcesoria

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953748	952001 953748
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 8 mm	637000 8
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 9 mm	637000 9
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 10 mm	637000 10
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 11 mm	637000 11
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 12 mm	637000 12
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 13 mm	637000 13
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 14 mm	637000 14
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 15 mm	637000 15
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 16 mm	637000 16
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 17 mm	637000 17
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 18 mm	637000 18
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 19 mm	637000 19
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 4 mm	637600 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 5 mm	637600 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 6 mm	637600 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 7 mm	637600 7

Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E5	637450 E5
Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E6	637450 E6
Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E7	637450 E7
Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E8	637450 E8
Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E10	637450 E10
Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E12	637450 E12
Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E14	637450 E14
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX10	637560 TX10
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX15	637560 TX15
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX20	637560 TX20
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX25	637560 TX25
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX27	637560 TX27
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX30	637560 TX30
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX40	637560 TX40
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX9	637560 TX9
Grzechotka przełączalna, 3/8 cala Typ 3/8	635000 3/8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635400 75
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635400 240
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 165 mm	635700 165
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636200 3/8