

Garant**Wózki transportowe „L-Trolley” z 5 półkami wysuwanymi, Liczba półek wysuwanych: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	693370 5
GTIN	4062406300036
Klasa artykułu	61G

Opis**Wykonanie:**

Pasujący wózek do transportu maks. 5 sztuk L-BOXX® rozm. 102 (nie wchodzi w zakres dostawy. Produkt można znaleźć w katalogu w grupie towarów 69). Stabilna obudowa wózka transportowego wykonana z blachy stalowej z perforowanymi ścianami bocznymi do szybkiego zamocowania wyposażenia. Z 4 kółkami skrętnymi, z tego 2 z hamulcem blokującym. Z centralnym systemem zamków do zamykania szuflad. Zabezpieczenie pojedynczego wysuwu odporne na manipulację (można wysunąć każdorazowo tylko jedną szufladę). Dwa uchwyty z 2-komponentowego tworzywa Haptoprene® na wierzchu ręcznego wózka transportowego. Półka z blachy stalowej. Ochroniacze z tworzywa chronią górne naroża wózka, a w razie kolizji zapobiegają uszkodzeniu delikatnych powierzchni. Łatwo mocowane L-BOXX® dzięki systemowi Click, od tyłu zabezpieczony przed przesuwaniem za pomocą kątownika.

Pasuje do :

L-BOXX® nr 693330, 693335 i 693337, każde w rozm. 102.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny łączony z antracytowym RAL 7016.

wskazówka:

Uwzględnić maksymalne wartości nośności poszczególnych półek wysuwanych podane w instrukcji obsługi.

Zamek patentowy: modułowa wkładka
wysokość: 1085 mm
szerokość: 570 mm
głębokość: 440 mm
masa: 38 kg

Opis techniczny

Liczba szuflad	5
masa	38 kg
wysokość	1085 mm
szerokość	570 mm
głębokość	440 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,