



Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania , Ø 76,2 mm, porównanie ziarnistości: 180



Dane zamówienia

Numer katalogowy	554043 180
GTIN	4062406300739
Klasa artykułu	51M

Opis

Wykonanie:

System **szybkiej wymiany** z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwi bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym” ruchem ręki w najkrótszym czasie.

Uniwersalna i wydajna **włóknina nylonowa**.

Zastosowanie:

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany.

wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. od nr 573510.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maksymalna prędkość obrotowa: 18000 min⁻¹

ziarnistość: średnie

wersja: A medium

Opis techniczny

wersja	A medium
--------	----------

ziarnistość	średnie
Ø tarczy	76,2 mm
Materiały ściernie	Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Płótno ściernie