



## Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania , Ø 76,2 mm, porównanie ziarnistości: 100



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	554043 100
GTIN	4062406300722
Klasa artykułu	51M

### Opis

#### Wykonanie:

System **szybkiej wymiany** z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym” ruchem ręki w najkrótszym czasie.

Uniwersalna i wydajna **włóknina nylonowa**.

#### Zastosowanie:

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany.

#### wskazówka:

**Roloc™ Bristle-Disc** zob. od nr 573510.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maksymalna prędkość obrotowa: 18000 min<sup>-1</sup>

ziarnistość: zgrubne

wersja: A coarse

### Opis techniczny

wersja	A coarse
--------	----------

Ø tarczy	76,2 mm
ziarnistość	zgrubne
Materiały ściernie	Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Płótno ściernie