

**Włóknina ścierna, rolki, 115 mm×10 m, struktura włókniny: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556087 100
GTIN	4062406300869
Klasa artykułu	51M

**Opis****Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo. Wysokowydajna włóknina **o szczególnie gęstym rozmieszczeniu ziaren** sięgających w głąb materiału włóknistego. Specjalna struktura włókniny umożliwia **agresywne szlifowanie**, zapewnia większą trwałość bez zatykania i jeszcze **bardziej równomierny wygląd powierzchni**.

**Zalety:**

- **dostosowuje się do kształtu powierzchni**
- **otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła**
- **równomierny, powtarzalny zgład**
- **zastosowanie na sucho i na mokro**
- **nie zawiera składników powodujących korozję.**

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.

**Zgrubna i agresywna:** usuwa rdzę, rdzę nalotową i zanieczyszczenia powierzchni. Do uszorstniania starych powłok wykonanych z farb, lakierów, tworzyw sztucznych oraz do części gumowych (np. przed klejeniem).

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 180 - 220

ziarnistość: zgrubne

wersja: A Medium

kolor: czerwone

## Opis techniczny

struktura włókniny	100
porównanie ziarnistości	180 - 220
ziarnistość	zgrubne
wersja	A Medium
kolor	czerwone
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość rolki	115 mm
długość rolki	10 m
Atrybut nazwy produktu	115 mm×10 m
Rodzaj produktu	Włóknina ścierna, rolki,

## Akcesoria

Uchwyt ręczny	556020
Trzpień	556030