

**Włóknina ścierna, rolki, giętkich, 100 mm×10 m, struktura włókniny: 1000****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 556083 1000 |
| GTIN | 4062406301088 |
| Klasa artykułu | 51M |

Opis**Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo.

Elastyczna, wysokowydajna włóknina **ze szczególnie gęstym rozmieszczeniem ziaren**, sięgających w głąb materiału włóknistego. Specjalna struktura włókniny umożliwia **agresywniejsze szlifowanie**, zapewnia większą trwałość, bez zatykania i jeszcze **bardziej równomierny wygląd powierzchni**. **Bardzo duża elastyczność** ułatwia zastosowanie w trudno dostępnych miejscach.

Zalety:

- **dostosowuje się do kształtu powierzchni**
- **otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła**
- **równomierny, powtarzalny zgład**
- **zastosowanie na sucho i na mokro**
- **nie zawiera składników powodujących korozję.**

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i wykańczania zastępstwo dla produktów z wełny stalowej. **Drobne/ bardzo drobne:** do czyszczenia powierzchni wrażliwych, do usuwania płytkich rys na metalach. Również do gładkich/bardzo gładkich matowień liniowych detali ze stali metali nieżelaznych.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 600 - 1000

ziarnistość: A very fine

wersja: S Ultra Fine
kolor: szare

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| wersja | S Ultra Fine |
| porównanie ziarnistości | 600 - 1000 |
| struktura włókniny | 1000 |
| ziarnistość | A very fine |
| kolor | szare |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| szerokość rolki | 100 mm |
| długość rolki | 10 m |
| Atrybut nazwy produktu | 100 mm×10 m |
| Rodzaj produktu | Włóknina ścierna, rolki, |

Akcesoria

| | |
|---------------|--------|
| Uchwyt ręczny | 556020 |
| Trzpień | 556030 |