

**Włóknina ścierna, rolki, giętkich, 100 mm×10 m, struktura włókniny: 280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556083 280
GTIN	4062406301071
Klasa artykułu	51M

Opis**Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo.

Elastyczna, wysokowydajna włóknina **ze szczególnie gęstym rozmieszczeniem ziaren**, sięgających w głąb materiału włóknistego. Specjalna struktura włókniny umożliwia **agresywniejsze szlifowanie**, zapewnia większą trwałość, bez zatykania i jeszcze **bardziej równomierny wygląd powierzchni**. **Bardzo duża elastyczność** ułatwia zastosowanie w trudno dostępnych miejscach.

Zalety:

- **dostosowuje się do kształtu powierzchni**
- **otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła**
- **równomierny, powtarzalny zgład**
- **zastosowanie na sucho i na mokro**
- **nie zawiera składników powodujących korozję.**

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i wykańczania zastępstwo dla produktów z wełny stalowej. **Średnie/średnio drobne**: uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień; do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczania i czyszczenia przed lakierowaniem.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 280 - 360

ziarnistość: średnio drobne

wersja: A Very Fine

kolor: czerwone

Opis techniczny

kolor	czerwone
ziarnistość	średnio drobne
wersja	A Very Fine
struktura włókniny	280
porównanie ziarnistości	280 - 360
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość rolki	100 mm
długość rolki	10 m
Atrybut nazwy produktu	100 mm×10 m
Rodzaj produktu	Włóknina ścierna, rolki,

Akcesoria

Trzpień	556030
Uchwyt ręczny	556020