

Garant GRIDLINE

**Zestaw kół montowany fabrycznie do szaf narzędziowych GridLine, pasują do obudowy o głębokości w G: 28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958481 28
GTIN	4062406299880
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Zespół jezdny GridLine składający się z 2 trawersów z ocynkowanej blachy stalowej. Komplet z zestawem zamontowanych kół i 1 zestawem uchwytów do transportu tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Do przykręcania na szafach GridLine i szafkach narzędziowych.

**Uchwyt do pchania montowany z boku szafki.**

Montowane fabrycznie przy jednoczesnym zamówieniu szaf narzędziowych GridLine i zestawu kół.

**Pasuje do :**

Szafy narzędziowe nr 931005 – 931435, szafki o dużej pojemności nr 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323.

**w dostawie::**

1× poprzeczka z 2 kółkami skrętnymi z hamulcem, 1× poprzeczka z 2 kołami stałymi, 1× zestaw uchwytów do pchania.

**Ważne:**

**Ze względu na niebezpieczeństwo przewrócenia się podczas montażu zestawu kół należy przestrzegać podanej maksymalnej wysokości szaf.**

**W przypadku nośności uwzględnić masę własną szafy / szafy narzędziowej.**

**wskazówka:**

Zespół jezdny pasujący do szaf narzędziowych GridLine o wysokości maks. 1000 mm.

Maksymalna nośność w przypadku szaf narzędziowych 600 kg łącznie. **Konieczny montaż szuflad z indywidualną blokadą wysuwu jedną ręką.**

Zespół jezdny pasujący do szafek o dużej pojemności GridLine o wysokości maks. 1000 mm. Maksymalna nośność w przypadku szafek o dużej pojemności 200 kg łącznie. **Wyłącznie do szafek o dużej pojemności GridLine bez szuflad.**

wysokość podwozia: 160 mm

głębokość: 700 mm

Ø kółek stałych: 125 mm

Ø kółka skrętnego: 125 mm

Nośność maksymalna: 600 kg

## Opis techniczny

Ø kółka skrętnego	125 mm
Ø kółek stałych	125 mm
głębokość	700 mm
Nośność maksymalna	600 kg
wysokość podwozia	160 mm
Rodzaj produktu	Zespół jezdny do szaf narzędziowych wraz z montażem