



Industry-born. Sports-driven.

Uprząż bezpieczeństwa IGNITE ION, typ: M/XXL



Dane zamówienia

Numer katalogowy	098104 M/XXL
GTIN	4030281222255
Klasa artykułu	09F

Opis

Wykonanie:

Nowa seria uprząży Ignite z wyrafinowanymi detalami, takimi jak **wyściółka na ramiona i nogi**, wysokiej jakości zapięcia Oktalock równomiernie obciążające obie części. **Nawijanie pasa** odpowiada za pracę bez zakłóceń, podobnie **jak wskaźnik upadku**. Maks. dopuszczalna masa: 140 kg.

Ignite Ion. Przyjazna dla użytkownika i intuicyjna w obsłudze **uprząż uniwersalna z bardzo dobrym dopasowaniem**. Dwa tekstylne główne punkty mocowania w kolorze pomarańczowym oraz ucho z tyłu z aluminium. Łatwe zakładanie i regulacja uprząży.

Zastosowanie:

Prace na fasadach, rusztowaniach, konstrukcjach stalowych, podestach, stała ochrona przed upadkiem.

Norma:

EN 361

masa: 1,2 kg

Opis techniczny

Wielkość fabryczna	M / XXL
--------------------	---------

obwód w biodrach	800-1100 mm
masa	1,2 kg
Rodzaj produktu	Szelki bezpieczeństwa