

 GRIDLINE

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 100 mm, Głębokość obudowy w G: 20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	958145 20
GTIN	4062406301163
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.
cokół o wysokości 100 mm, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu).

Pasuje do :

Szafy nr 940001 – 940237; nr 940801 – 940907; nr 944161, 944163, 944221, nr 971201 – 971349, nr 987001.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

Cokół nie jest dopuszczony do transportu wózkiem widłowym ręcznym. Ze względów bezpieczeństwa cokół nie jest dopuszczony do transportu wózkiem widłowym ręcznym.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 100 mm

szerokość: 500 mm

głębokość: 500 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 20

Pasują do obudowy o głębokości w G: 20

Opis techniczny

Pasują do obudowy o szerokości w G	20
Pasują do obudowy o głębokości w G	20
szerokość	500 mm

wysokość	100 mm
głębokość	500 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Cokoły do szafek narzędziowych