

 GRIDLINE**Cokół o głębokości 20G, Wysokość 50 mm, Szerokość obudowy w G: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958140 20
GTIN	4062406301156
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o **wysokości 50 mm.**

**Pasuje do :**

Szafy nr 940001 – 940237; nr 940801 – 940907; nr 944161, 944163, 944221, nr 971201 – 971349, nr 987001.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Ze względów bezpieczeństwa cokół nie jest dopuszczony do transportu wózkami widłowymi ręcznymi.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 50 mm

szerokość: 500 mm

głębokość: 500 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 20

Pasują do obudowy o głębokości w G: 20

**Opis techniczny**

głębokość	500 mm
wysokość	50 mm
szerokość	500 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G	20

Pasują do obudowy o głębokości w G	20
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Cokoły do szafek narzędziowych