

GRIDLINE

**Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm,
Szerokość obudowy w G: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958146 20
GTIN	4062406301170
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o **wysokości 150 mm**, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu) do transportu szaf.

Pasuje do :

Szafy nr 940001 – 940237; nr 940801 – 940907; nr 944161, 944163, 944221, nr 971201 – 971349, nr 987001.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Ze względów bezpieczeństwa cokół nie jest dopuszczony do transportu wózkiem widłowym ręcznym.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 150 mm

szerokość: 500 mm

głębokość: 500 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 20

Pasują do obudowy o głębokości w G: 20

Opis techniczny

wysokość	150 mm
Pasują do obudowy o głębokości w G	20
szerokość	500 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G	20
głębokość	500 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Cokoły do szafek narzędziowych