



Wiertarka pneumatyczna, Typ: D2163Q



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia **6,3 bar** i podanej \varnothing wewnętrznej węża. Seria wydajnych i bardzo płynnie pracujących wiertarek o pistoletowym kształcie o wydajności wiercenia do 13 mm w stali. Odpowiednie prowadzenie powietrza przez uchwyt zapobiega zawirowaniom wiórów. Z uchwytem wiertarskim szybkoocującym. Wiertarka kątowna 115 mm / 25 mm.

w dostawie::

Z uchwytem wiertarskim szybkoocującym.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

Opis techniczny

zakres mocowania uchwytu szybkoocującego	1,5 - 10 mm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	78 dB(A)
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²

długość	242 mm
moc przekazywana	330 W
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	540 l/min
maksymalna prędkość obrotowa	0 - 2000 min ⁻¹
oznaczenie producenta	D2163Q
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	10 mm
masa	1,1 kg
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
Rodzaj produktu	Wiertarka