

**Szyna ścienna Multifix, szerokość: 1500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955350 1500
GTIN	4062406303273
Klasa artykułu	91F

**Opis****Wykonanie:**

Szyna wielofunkcyjna w wersji wąskiej, z aluminium. Grubość szyny 10 mm. Do montażu ściennego. Do stosowania z hakami i uchwytyami Easyfix, pojemnikami magazynowymi, uchwytyami magnetycznymi i zawieszanymi organizernami na wkłady piankowe. Szyny można łączyć ze sobą za pomocą uchwyty ściennego.

**Pasuje do :**

Przykręcania na ścianach betonowych albo drewnianych, blasze stalowej i na blatach stołów.

**w dostawie::**

Z mocowaniem ściennym (śruby, kołki, podkładki klejące) i zaślepkami bocznymi. Z 3 uchwytyami ściennymi.

**wskazówka:**

Haki i uchwyty w wersji wąskiej przydatne tylko warunkowo.

wysokość: 83 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 10 mm

nośność: 20 kg

masa: 1,3 kg

**Opis techniczny**

masa	1,3 kg
nośność	20 kg
wysokość	83 mm
szerokość	1500 mm

głębokość	10 mm
Rodzaj produktu	Szynowy system mocowania na ścianie