

Garant**Oprawki termokurczliwe kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 30 krótki, Ø mocowania D1: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303407 16
GTIN	4062406285951
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

zbliżone do E-DIN 69882-8, kształt G.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø mocowania D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Ø zewn. D	34 mm
adapter	BT 30 krótki
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339

Karta danych

Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/303407-16>