



Oprawki termokurczliwe kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 30 krótkie, Ø mocowania D1: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303407 10
GTIN	4062406285937
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 32 mm

Ø D₂: 24 mm

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø zewn. D	32 mm
adapter	BT 30 krótkie

Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30
Zespoły chłodzenia Typ CU1	354215 CU1
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308780 30
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK dla chwytu stożkowego 30 SK	354225 30
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Przyrząd termoskurczowy Typ SU1	354210 SU1
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 30	308610 30
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Szafka dolna	354290
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308765 30