



Odkurzacze do pracy na mokro i na sucho ATTIX, oznaczenie producenta: 751-11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Klasa artykułu	07C

Opis

Wykonanie:

Solidne odkurzacze dużej mocy, **do pracy na sucho i na mokro**, z elastycznym systemem podłączania węży (MultiFit) do profesjonalnego sprzętania. **Stopień filtracji > 99,9%**.

· **bardzo cichy odkurzacz przemysłowy z trwałym filtrem z włókniny PET nadającym się do prania, układ łagodnego rozruchu, duża półka na narzędzia i dodatkowe gniazdko wtykowe.**

w dostawie::

wąż ssący, wygięta rura ręczna, filtr mokry i zmywalny wkład filtra (PET), uchwyty węża i przewodu. Wygięta rura ze stali stopowej, gumowa dysza ukośna, **bez węża spustowego.**

wskazówka:

Bezpieczne odkurzacze dla każdej klasy zagrożenia (pyły zagrażające zdrowiu albo wybuchowe), dostarczane na zapytanie (klasy L, M, H).

pobór mocy: 1500 W

pojemność zbiornika: 70 l

długość: 605 mm

szerokość: 580 mm

wysokość: 970 mm

długość węża ssącego: 4 m

Opis techniczny

długość węża ssącego	4 m
szerokość	580 mm
oznaczenie producenta	751-11
długość	605 mm
liczba turbin	1
wydajność objętościowa powietrza	60 l/s
długość przewodu	7,5 m
Ø węża	36 mm
pojemność zbiornika	70 l
masa	25 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy	57 dB(A)
pobór mocy	1500 W
podciśnienie	230 mbar
stopień oddzielania	99,9 %
wysokość	970 mm
cechy szczególne	Szczególnie ciche
System filtrów	Filtr z włókniny polietylenowej

Akcesoria

Kosz na wióry oznaczenie producenta ATTIX7	078544 ATTIX7
Zestaw węży do odsysania wiórów oznaczenie producenta DN50	078545 DN50
Dysza do posadzek, szerokość 400 mm oznaczenie producenta 3666	078555 3666
Przedłużacz rurowy ze stali stopowej oznaczenie producenta 8074	078556 8074
Filtry zamienne pasują do odkurzaczy typu 751	078548 751

Zestaw warsztatowy oznaczenie producenta ATTIX5	078543 ATTIX5
Dysza do szczelin oznaczenie producenta 7102	078547 7102
Zestawy filtrów torebkowych, 5-elem. pasują do odkurzaczy typu 751	078549 751
Dysze gumowe ukośnie ścięte oznaczenie producenta 7868	078546 7868