



Plecak na akumulator do spryskiwaczy ciśnieniowych M18™ SWITCH TANK™, Typ: M18BPFPH-0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	073981 M18BPFPH-0
GTIN	4058546229061
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe spryskiwacze ciśnieniowe M18™ SWITCH TANK™ z wymiennymi zbiornikami i elektronicznymi pompami niewymagającymi użycia siły. Do odkażania powierzchni i osób.

- **Nowy system wymiany umożliwia czystą pracę bez zanieczyszczeń.**
 - **Stosownie do potrzeb możliwa jest 5-stopniowa regulacja ciśnienia zależnie od zastosowania.**
 - **Możliwość stosowania ze wszystkimi akumulatorami z serii M18™ nr 073808 i nast.**
- w dostawie::**

Wersja zerowa. Bez akumulatora i ładowarki.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

napięcie znamionowe: 18 V

masa: 3 kg

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
-------------------	-------------------------

Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
napięcie znamionowe	18 V
masa	3 kg
oznaczenie producenta	M18 BPFPH-0
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Rodzaj produktu	Rozpylacz ciśnieniowy