

Garant**Stabilizator wytaczaków 3xD mini, Typ: 12L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319454 12L
GTIN	4062406308865
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zalety:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3xD.

Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 6xD.

Stabilizator wytaczaków o **7xD** lub Ø chwytu **D₂ = 25 mm** **dostępny na zamówienie.**

Opis techniczny

długość całkowita L ₂	95 mm
Ø trzonu D ₂	32 mm
przesunięcie Z względem osi	10,5 mm
Ø D ₃	40 mm
C	1 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm

Karta danych

kierunek skrawania	lewo
promień R	1,2 mm
Długość wysięgu L_1	36 mm
dł. całkowita L_1	53 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	$3 \times D$
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków