

Garant**Stabilizator wytaczaków 3×D midi, Typ: 12R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319456 12R
GTIN	4062406309138
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.

Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 6×D.

Stabilizator wytaczaków o 7×D lub Ø chwytu D₂ = 25 mm dostępny na zamówienie.

Opis techniczny

kierunek skrawania	prawe
długość całkowita L ₂	95 mm
Ø trzonu D ₂	32 mm
dł. całkowita L ₁	53 mm
przesunięcie Z względem osi	14 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm

Długość wysięgu L_1	36 mm
C	1,5 mm
promień R	1,2 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków