

**Garant****Stabilizator wytaczaków 3xD midi, Typ: 16L****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319456 16L    |
| GTIN             | 4062406309169 |
| Klasa artykułu   | 31V           |

**Opis****Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

**Zaleta:**

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

**Pasuje do:**

Wszystkie popularne wytaczaki.

**wskazówka:**

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3xD.

Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 6xD.

Stabilizator wytaczaków o 7xD lub Ø chwytu  $D_2 = 25$  mm dostępny na zamówienie.

**Opis techniczny**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| C                                | 1,5 mm |
| kierunek skrawania               | lewo   |
| dł. całkowita L1                 | 53 mm  |
| długość całkowita L <sub>2</sub> | 107 mm |
| Długość wysięgu L <sub>1</sub>   | 48 mm  |
| Ø D <sub>3</sub>                 | 40 mm  |
| Ø trzonu D <sub>2</sub>          | 32 mm  |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Ø mocowania D <sub>1</sub>       | 16 mm                   |
| promień R                        | 1,2 mm                  |
| przesunięcie Z względem osi      | 16 mm                   |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D                     |
| Drgania                          | stłumione               |
| Rodzaj produktu                  | Stabilizator wytaczaków |