

Garant**Stabilizator wytaczaków 3xD mini, Typ: 16L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319454 16L
GTIN	4062406308889
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3xD.

Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 6xD.

Stabilizator wytaczaków o **7xD** lub Ø chwytu **D₂ = 25 mm** dostępny na zamówienie.

Opis techniczny

Ø trzonu D ₂	32 mm
Ø mocowania D ₁	16 mm
C	1 mm
Ø D ₃	40 mm
kierunek skrawania	lewo
dł. całkowita L ₁	53 mm
promień R	1,2 mm

Karta danych

przesunięcie Z względem osi	12,5 mm
długość całkowita L_2	107 mm
Długość wysięgu L_1	48 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	$3 \times D$
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków