

**Garant****Stabilizator wytaczaków 5×D midi, Typ: 12R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319463 12R
GTIN	4062406309312
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

**Zalety:**

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

**Pasuje do:**

Wszystkie popularne wytaczaki.

**wskazówka:**

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.

Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 8×D.

Stabilizator wytaczaków o 7×D lub Ø chwytu **D<sub>2</sub> = 25 mm dostępny na zamówienie.**

**Opis techniczny**

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Ø trzonu D <sub>2</sub>	32 mm
promień R	1,2 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	12 mm
dł. całkowita L <sub>1</sub>	53 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	60 mm
kierunek skrawania	prawe

## Karta danych

długość całkowita $L_2$	119 mm
C	1,5 mm
przesunięcie Z względem osi	14 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków